

**BMI****Cinta métrica de acero blanco en bastidor, Longitud de cinta: 50m****Datos de pedido**

Número de pedido	464500 50
GTIN	4007368004011
Clase de artículo	46M

**Descripción****Ejecución:**

**Cápsula:** Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.

**Bastidor:** bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.

**Cinta:** extremo de guía de la cinta patentado, **herraje Flextop**. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.

**Cinta métrica de acero blanco.** Cinta templada, capa de fosfato como protección contra la corrosión, recubrimiento de resina sintética resistente al desgaste. Lectura elevada. Con división milimétrica continua.

Tam. 20 y 30 en bastidor recto, tam. 50 en bastidor con forma de V.

**Nota:**

Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.

**Descripción técnica**

Anchura de cinta	13 mm
Longitud total	340 mm
Bastidor anchura	150 mm
Tipo inicio de graduación	A

Longitud de cinta	50 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

**Servicios**

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 50 m	026240 50
--	-----------