

Mitutoyo

Aparato de medición para interiores de tres puntos, Capacidad de medición: 25-30mm



Datos de pedido

Número de pedido	429250 25-30
GTIN	4946368636528
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. **Indicador con posibilidad de giro de 330** . Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un **cono de metal duro**. Superficies de medición de acero templado recubierto de titanio.

Ventaja:

Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

Función:

- **El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).**
- **Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.**
- **Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.**
- **Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.**

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos Digimatic n.º 497080, prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Pieza de repuesto:

Cabezal de medición de recambio n.º 429252.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	59 mm
Lectura	0,001 mm
Medida a	0,3 mm
Profundidad de medición con prolongación	209 mm
Capacidad de medición	25 - 30 mm
Límite de error	0,006 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 3/150	429010 3/150
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Cabeza de medición de recambio para aparatos de medición Capacidad de medición 25-30 mm	429252 25-30
Emisores Tipo S1	498966 S1
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1