

Mitutoyo

Juego aparatos de medición digitales de interiores de tres puntos, Capacidad de medición: 25-50mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 429260 25-50 |
| GTIN | 4946368636733 |
| Clase de artículo | 44A |

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. **Indicador con posibilidad de giro de 330**. Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un **cono de metal duro**.

Ventaja:

Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

Función:

- **El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).**
- **Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.**
- **Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.**
- **Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.**

Suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 429250, anillos comprobación.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de anillos comprobación | 2 |
| Ø anillo de comprobación | 30 / 40 mm |
| Cantidad de cabezas de medición | 3 |
| Capacidad de medición | 25 - 50 mm |
| Límite de error | 0,006 mm |
| Lectura | 0,001 mm |
| Suministro de energía | con pilas |
| Norma | Norma de fábrica |
| Interfaz | Interfaz Digimatic |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero |
| Técnica de medición | digital |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | S6 |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |

Servicios

| | |
|---|--------------|
| CalibraciónJuego micrómetros de interiores Capacidad de medición 25-50 mm | 020550 25-50 |
|---|--------------|

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 27 mm | 484030 27 |
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357 | 081560 357 |
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 35 mm | 484030 35 |
| Emisores Tipo S1 | 498966 S1 |
| Cable de conexión Tipo D1 | 497080 D1 |
| Cable de conexión Tipo D2 | 497080 D2 |
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 45 mm | 484030 45 |

| | |
|---|--------------|
| Cable de conexión Tipo USB2 | 497080 USB2 |
| Receptor / interfaz de teclado USB Tipo | 498965 |
| Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 3/150 | 429010 3/150 |
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975 |