

Mitutoyo

Juego de micrómetros de interiores Holtest, Capacidad de medición: 100-200mm

Datos de pedido

Número de pedido	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 429000. Anillos de comprobación similares a n.º 484030, prolongación 150 mm n.º 429010.

Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	125 / 175 mm
Capacidad de medición	100 - 200 mm
Número de micrómetros	4
Límite de error	0,01 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Accesorios

Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 100-125 mm	429000 100-125
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 180 mm	484030 180
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 125-150 mm	429000 125-150
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 150-175 mm	429000 150-175
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150	429010 4/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 175-200 mm	429000 175-200