

## Mitutoyo

### Juego de micrómetros de interiores Holtest para medir agujeros ciegos, Capacidad de medición: 12-20mm

#### Datos de pedido

Número de pedido	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Clase de artículo	44A

#### Descripción

##### Ejecución:

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Modelo para taladros ciegos. **Superficies de medición de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.**

##### Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 429005. Anillos de comprobación similares a n.º 484030, prolongación 150 mm n.º 429010.

#### Descripción técnica

Capacidad de medición	12 - 20 mm
Número de micrómetros	2
Ø anillo de comprobación	16 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

---

## Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

---

## Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos Capacidad de medición 16-20 mm	429005 16-20
Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos Capacidad de medición 12-16 mm	429005 12-16
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 2/150	429010 2/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15