

Mitutoyo

Juego de micrómetros de interiores Holtest para medir agujeros ciegos, Capacidad de medición: 20-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Modelo para taladros ciegos. **Superficies de medición de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.**

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 429005. Anillos de comprobación similares a n.º 484030, prolongación 150 mm n.º 429010.

Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	25 / 40 mm
Capacidad de medición	20 - 50 mm
Número de micrómetros	4
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accesorios

Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos Capacidad de medición 20-25 mm	429005 20-25
Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos Capacidad de medición 30-40 mm	429005 30-40
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos Capacidad de medición 25-30 mm	429005 25-30
Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos Capacidad de medición 40-50 mm	429005 40-50
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 3/150	429010 3/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22