



Distanciómetro láser, Alcance: 110m



Datos de pedido

Número de pedido	465540 110
GTIN	4045197838735
Clase de artículo	42I

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de distancia por láser, económico, para realizar fácilmente tareas de medición estándar. Carcasa de dos componentes de forma ergonómica. Teclado Soft-Touch con símbolos intuitivos. Pantalla de LCD con luz de fondo conectable. Los símbolos gráficos en la pantalla ayudan al usuario en los procesos de medición. Clase de láser 2.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Precisión:

Desviación de $\pm 1,5$ mm en 10 m de distancia medida en condiciones óptimas.

Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081551 LR3, bolsa para el cinturón y cordel para la mano.

Descripción técnica

Adición/sustracción	sí
Precisión de medición	$\pm 1,5$ mm

Confirmación acústica de la medición	sí
Clase de protección IP	IP 54
Medición dinámica	sí
Medición mínima / máxima	sí
Peso	100 g
Desconexión automática	3 min
Vida útil de la batería (mediciones)	4000
Medición indirecta (Pitágoras)	sí
Memoria de valores de medición	20
Cálculo de superficies y volúmenes	sí
Alcance	110 m
Altura	28 mm
Longitud	110 mm
Anchura	46 mm
Alimentación eléctrica	2× 081551 LR3
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Distanciómetro

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3