

**Multímetro, Tipo de dispositivo: 960****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 473320 960    |
| GTIN              | 4045197838759 |
| Clase de artículo | 42I           |

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de dos componentes de forma ergonómica, con revestimiento de caucho. Pantalla digital grande fácilmente legible con luz de fondo conectable. Instrumentos de medición de auto rango. Todos los aparatos con soporte de punta de prueba para manejo monomanejo, con estribo de apoyo.

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Aplicación:**

Instrumentos de medición de servicio digitales con funciones amplias.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.**

**Suministro:**

Incluye pilas (tam. 960 2 unidades, tam. 9917 1 unidad), cables de medición n.º 473328 tam. 2.

**Descripción técnica**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Frecuencia | 0,01 Hz – 10 kHz |
|------------|------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tensión continua CC                      | 0,1 mV – 600 V               |
| Indicador con iluminación de fondo       | sí                           |
| Botón de valor de espera                 | sí                           |
| Tensión alterna CA                       | 1 mV – 600 V                 |
| Categoría de sobretensión                | CAT III 600 V; CAT II 1000 V |
| Resistencia                              | 0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$ |
| Procedimiento de medición                | TRUE RMS (CA)                |
| Precisión básica                         | 1 %                          |
| Control acústico de la continuidad       | sí                           |
| Apagado automático                       | sí                           |
| Clase de protección IP                   | IP 67                        |
| Calibración                              | I3                           |
| Comprobación de diodos                   | sí                           |
| Capacidad                                | 0,01 nF – 4000 $\mu$ F       |
| Información visualizada                  | 4000                         |
| Iluminación de puntos de medición        | sí                           |
| Corriente alterna CA                     | 0,1 $\mu$ A – 10 A           |
| Corriente continua CC                    | 0,1 $\mu$ A – 10 A           |
| Cantidad de pilas contenidas             | 2                            |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR3                   |
| Suministro de energía                    | con pilas                    |
| Alimentación eléctrica                   | 2x n.º 081556 tam. LR3       |
| Tipo de producto                         | Multímetros                  |

## Servicios

|   |          |
|---|----------|
| Calibración Multímetro digital Número de decimales 3      | 027000 3 |
| Calibración DAKKSMultímetro digital Número de decimales 3 | 027010 3 |

## Accesorios

Cables de medición Ø puntas de medición 2 mm

473328 2

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3