

Mitutoyo**Juego de micrómetros de interiores digitales, Capacidad de medición:
75-100mm**

Datos de pedido

Número de pedido	429112 75-100
GTIN	4946368562957
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Medición segura sin fallos ni nonio.

"Function Lock" evita el ajuste inadvertido del punto cero.

Consumo de corriente reducido. Con control de carga e indicación de fallos.

Superficies de medición y piezas de desgaste de metal duro, a partir del tam. 12 – 25 las superficies de medición son de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 429110, anillos de comprobación.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	1
∅ anillo de comprobación	87 mm

Número de micrómetros	2
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 75-100 mm	020550 75-100
---	---------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150	429010 4/150
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357