

Mitutoyo**Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos, Capacidad de medición: 16-20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429005 16-20
GTIN	4946368517193
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Modelo para taladros ciegos. **Superficies de medición de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.**

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Capacidad de medición	16 - 20 mm
Ø de tambor de medición	23 mm
Medida a	0,3 mm
Longitud total	127 mm
Profundidad de medición estándar	80 mm
Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20

Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 2/150	429010 2/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18