



Herramienta de moleteado universal, Tamaño del mango: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	290084 20
GTIN	4030741324451
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

Canto superior del mango = altura de puntas

Descripción técnica

para ancho de moleta b	8 mm
Altura del mango	20 mm
Anchura del mango	20 mm
Intervalo de trabajo	8 - 200 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
para \varnothing de moleta d_1	20 mm
para reducción del \varnothing de moleta d_3	13 mm

Pernos de unión	299925 2
Polea	299927 2
Sentido del corte para el perfil de la moleta	izquierda y derecha
Tipo de producto	RAA 1×AA
	Herramienta de moleteado

Accesorios

Polea Tipo 2	299927 2
Pernos de unión Tipo 2	299925 2