



Herramienta de moleteado universal, Tamaño del mango: 25mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 290084 25 |
| GTIN | 4030741324468 |
| Clase de artículo | 29H |

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

Canto superior del mango = altura de puntas

Descripción técnica

| | |
|---|------------|
| Altura del mango | 20 mm |
| Intervalo de trabajo | 8 - 200 mm |
| para \varnothing de perforación de moleta d_2 | 6 mm |
| para ancho de moleta b | 8 mm |
| Anchura del mango | 25 mm |
| para \varnothing de moleta d_1 | 20 mm |
| para reducción del \varnothing de moleta d_3 | 13 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| Pernos de unión | 299925 2 |
| Polea | 299927 2 |
| Sentido del corte para el perfil de la moleta | izquierda y derecha |
| Tipo de producto | RAA 1×AA |
| | Herramienta de moleteado |

Accesorios

| | |
|------------------------|----------|
| Pernos de unión Tipo 2 | 299925 2 |
| Polea Tipo 2 | 299927 2 |