



Herramienta de moleteado universal, Tamaño del mango: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	290098 20
GTIN	4030741458736
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de ampliación del intervalo de trabajo mediante giro de los portamoletas.

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

- **Presión mínima, carga reducida para la pieza de trabajo y la máquina.**
- **Husillo sincronizado para ajustar fácilmente el portamoletas y la altura de puntas.**

Descripción técnica

Intervalo de trabajo	3,5 - 65 mm
para ancho de moleta b	8 mm
Anchura del mango	20 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
Altura del mango	20 mm
para \varnothing de moleta d_1	20 mm

para reducción del \varnothing de moleta d_3	13 mm
Pernos de unión	299925 2
Polea	299927 2
para el perfil de la moleta	RAA 2xAA
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Pernos de unión Tipo 2	299925 2
Polea Tipo 2	299927 2