



Mordaza modular, Anchura de mordazas A: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	362100 125
GTIN	2050001077479
Clase de artículo	35G

Descripción

Ejecución:

- **Accionamiento mecánico simple (hasta 3,5 t).**
- **Ajuste fácil de la abertura de sujeción.**
- **Mordaza de máquina con bocas de tracción hacia abajo.**
- **Templado por cementación HRC 60.**
- **Paralelismo 0,02 mm.**

Suministro:

Incluye bocas de tracción para abajo, 1 tope de la pieza, 2 tuercas correderas en ranura n.º 362160 tam. 16/16, 1 llave de apriete, 1 llave de mango transversal.

Nota:

Otras tuercas correderas en ranura de ajuste, ver n.º 362160.

Descripción técnica

Peso	17 kg
Altura del cuerpo de base G	40 mm
Gama de sujeción b	150 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Gerardi 125
Ranura de ajuste transversal n	16 mm
Anchura de bocas A	125 mm

Altura de bocas C	40 mm
Ranura de ajuste longitudinal l	16 mm
Longitud total L	345 mm
Fuerza de apriete máxima con 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Boca prismática (unidad) Para anchura de mordazas 125 mm	362125 125
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 12/16 mm	362160 12/16
Elemento modular fijo (unidad) Para anchura de mordazas 125 mm	362150 125
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 20/16 mm	362160 20/16
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 16/16 mm	362160 16/16
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 14/16 mm	362160 14/16
Boca suplementaria lisa, dura (unidad) para ancho de bocas 125 mm	362147 125
Boca suplementaria estriada longitudinalmente (unidad) para ancho de bocas 125 mm	362146 125
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 18/16 mm	362160 18/16
Boca suplementaria lisa, blanda (unidad) para ancho de bocas 125 mm	362148 125
Elemento de sujeción completo (pieza) Para anchura de mordazas 125 mm	362144 125
Boca móvil (pieza) Para anchura de mordazas 125 mm	362143 125

Par de bridas de sujeción Para anchura de mordazas 125 mm

362120 125

Elemento modular móvil (unidad) Para anchura de mordazas 125 mm

362145 125