

Garant**Pies de rey, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410100 200
GTIN	4045197598585
Clase de artículo	40Z

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Corredera optimizada ergonómicamente.

Superficies de medición con lapeado de precisión. Lectura mejor mediante escala aplanada de color.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Calibración	A1
Lectura	0,05 mm
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Embalaje	Estuche
Longitud del pico	50 mm
División	1/20 mm
División	1/128 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200