

Mahr**Pies de rey, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410250 150
GTIN	4059192001506
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Superficies de medición con lapeado de precisión.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Longitud del pico	40 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Calibración	A1
Embalaje	Estuche
Lectura	0,05 mm
División	1/20 mm
División	1/128 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3

Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	$\pm 0,05$ mm
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500
--	--------