



Cono de sujeción plano Whistle-Notch Forma ADB, BT 50 corto, Cono de sujeción plano Whistle-Notch: 18 mm



Datos de pedido

Número de pedido	302726 18
GTIN	2050001921925
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Con tornillo de amarre y tornillo de tope.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308760 – 308806.

Norma: DIN 6359

Norma asiento: JIS B6339

Norma asiento: ISO 7388-2

Forma: ADB

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 3 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 80 mm

Ø exterior D: 50 mm

Tornillo de amarre de recambio 309900: 16

Descripción técnica

Tornillo de amarre de recambio 309900	16
Ø de sujeción D ₁	18 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	50 mm
Adaptador	BT 50 corto

Norma	DIN 6359
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC

Accesorios

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308780 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50