

Mahr**Pies de rey Nonio 1 / 50, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 410251 150 |
| GTIN | 4059192001582 |
| Clase de artículo | 43A |

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Superficies de medición con lapeado de precisión.

Sin división en pulgadas.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|------------|
| Embalaje | Estuche |
| Capacidad de medición | 0 - 150 mm |
| Calibración | A1 |
| Lectura | 0,02 mm |
| Longitud del pico | 40 mm |
| División | 1/50 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Varilla de profundidad | plano |
| Varilla de profundidad existente | sí |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior |
| Técnica de medición | analógico |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm | 021010 200 |
| CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm | 021000 200 |

Accesorios

| | |
|--|--------|
| Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio | 412500 |
|--|--------|