



Mordaza modular, Anchura de mordazas A: 150/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	362100 150/3
GTIN	2050001077493
Clase de artículo	35G

Descripción

Ejecución:

- **Accionamiento mecánico simple (hasta 3,5 t).**
- **Ajuste fácil de la abertura de sujeción.**
- **Mordaza de máquina con bocas de tracción hacia abajo.**
- **Templado por cementación HRC 60.**
- **Paralelismo 0,02 mm.**

Suministro:

Incluye bocas de tracción para abajo, 1 tope de la pieza, 2 tuercas correderas en ranura n.º 362160 tam. 16/16, 1 llave de apriete, 1 llave de mango transversal.

Nota:

Otras tuercas correderas en ranura de ajuste, ver n.º 362160.

Descripción técnica

Código de colores para los accesorios adecuados	Gerardi 150
Ranura de ajuste transversal n	16 mm
Altura del cuerpo de base G	50 mm
Gama de sujeción b	300 mm
Altura de bocas C	50 mm
Anchura de bocas A	150 mm

Peso	40 kg
Longitud total L	520 mm
Ranura de ajuste longitudinal l	16 mm
Fuerza de apriete máxima con 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 20/16 mm	362160 20/16
Boca intercambiable en ángulo (unidad) Para anchura de mordazas 150 mm	362130 150
Boca prismática (unidad) Para anchura de mordazas 150 mm	362125 150
Boca suplementaria estriada longitudinalmente (unidad) para ancho de bocas 150 mm	362146 150
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 12/16 mm	362160 12/16
Boca suplementaria lisa, dura (unidad) para ancho de bocas 150 mm	362147 150
Boca central (pieza) Para anchura de mordazas 150 mm	362142 150
Elemento de sujeción completo (pieza) Para anchura de mordazas 150 mm	362144 150
Boca intercambiable prismática (unidad) Para anchura de mordazas 150 mm	362135 150
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 16/16 mm	362160 16/16
Elemento modular móvil (unidad) Para anchura de mordazas 150 mm	362145 150
Elemento modular fijo (unidad) Para anchura de mordazas 150 mm	362150 150

Par de bridas de sujeción Para anchura de mordazas 150 mm	362120 150
Boca suplementaria lisa, blanda (unidad) para ancho de bocas 150 mm	362148 150
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 14/16 mm	362160 14/16
Boca móvil (pieza) Para anchura de mordazas 150 mm	362143 150
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 18/16 mm	362160 18/16