



Tornillo de banco de alta presión, Anchura de mordazas: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	362010 160
GTIN	4045197233844
Clase de artículo	32F

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base y carro superior móvil de fundición nodular GGG 60, guías templadas y rectificadas.**
- **Amplificador de fuerza de funcionamiento mecánico-hidráulico con fuerza de sujeción preseleccionable de forma exacta.**
- **Husillo de alta presión sin mantenimiento y completamente encapsulado.**
- **De serie con mordazas de sujeción lisas, templadas y rectificadas.**
- **La parte inferior con ranuras longitudinales y transversales permite una alineación exacta y rápida del tensor en dirección longitudinal y transversal.**

Aplicación:

- **Para la sujeción absolutamente segura, exenta de vibraciones, con fuerzas de corte y avance máximas.**
- **Las tolerancias de fabricación estrictas permiten el montaje posterior de varios tornillos de banco uno junto a otro.**

Suministro:

Incluye 4 bridas de sujeción, 1 par de mordazas de sujeción templadas, manivela.

Partes opcionales:

- **En cuanto a juego de alineación y fijación, ver n.º 360530; en cuanto a accesorios, ver n.º 362015 – 362025.**
- **En cuanto a otras bocas, ver n.º 362400 – 362620.**

Nota:

Para el montaje de mordazas de los accesorios es necesario desmontar las mordazas estándar. Para utilizar las mordazas n.º 362400 - 362620 desmontar la mordaza intercambiable estándar; a continuación, se pueden montar las mordazas intercambiables n.º 362400 - 362620 en la perforación central de M10.

Descripción técnica

Altura de asiento G +0,02	80 mm
Fuerza de sujeción	50 kN
L ₃	95 mm
Peso	50 kg
Gama de sujeción b ampliada	365 mm
L ₂	90 mm
Altura del cuerpo base c	130 mm
L ₄	575 - 880 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	HD-HOLEX
Tamaño de rosca d ₁	M16
Anchura de mordazas	160 mm
Gama de sujeción b I	0 - 155 mm
Gama de sujeción b II	150 - 305 mm
Longitud cuerpo base a	570 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Manivela Para anchura de mordazas 125/160 mm	360810 125/160
Par de bocas de sujeción, lisas Para anchura de mordazas 160 mm	362420 160
Par de bocas de apriete hacia abajo Para anchura de mordazas 160 mm	362460 160
Par de bocas prismáticas Para anchura de mordazas 160 mm	362500 160
Juego de bridas de sujeción 2 piezas Para anchura de mordazas 125/160 mm	360750 125/160
	362520 160

Par de bocas de base blandas Para anchura de mordazas
160 mm

Par de hojas de ballesta de recambio Para anchura de
mordazas 160 mm

362620 160

Par de bocas de hoja de ballesta Para anchura de mordazas
160 mm

362600 160

Par de bocas de sujeción con ranuras longitudinales y
transversales Para anchura de mordazas 160 mm

362400 160

Placa giratoria Para anchura de mordazas 160 mm

362015 160