

Mahr**Pies de rey Nonio 1 / 50, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410251 200
GTIN	4059192001599
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Superficies de medición con lapeado de precisión.

Sin división en pulgadas.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Calibración	A1
Longitud del pico	50 mm
Embalaje	Estuche
Lectura	0,02 mm
Capacidad de medición	0 - 200 mm
División	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	plano
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm

Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200