

Waldmann **Lámpara-lupa de luz LED rectangular sin columna de soporte, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	491521 2
GTIN	4013330089412
Clase de artículo	49A

Descripción**Ejecución:**

Lámpara-lupa LED que proporciona un campo de trabajo iluminado uniformemente y antideslumbrante. Brazo articulado móvil. La presión por resorte mantiene la lámpara en cualquier posición.

- **Lente de vidrio tratada, rectificada y resistente a los arañazos. Orientable.**
- **Lámpara-lupa rectangular para una iluminación intensa, amplia y uniforme con 54 LED. Consumo de potencia solo 12 W, intensidad lumínica 6000 Lx, conmutable en varios niveles. Vida útil de los LED hasta 50000 h.**
- **Conmutación de segmentos para la detección de estructuras y errores muy finos. Según la aplicación es posible elegir entre incidencia de la luz con formación de sombras y luz totalmente libre de sombras.**
- **Amplio campo visual para una visión exenta de distorsión.**

Suministro:

Incluye cubierta y pie enroscable de plástico.

Partes opcionales:

Pie de mesa n.º 491660, pinza de mesa n.º 491670.

Nota:

Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.

Lente longitud: 162 mm

Lente anchura: 105 mm

Ampliación (múltiplo): 1,75

Alcance del brazo: 900 mm
Dimensiones de la cabeza longitud: 298 mm
Dimensiones de la cabeza anchura: 194 mm

Descripción técnica

Dimensiones de la cabeza anchura	194 mm
Lente anchura	105 mm
Dimensiones de la cabeza altura	75 mm
Alcance del brazo	900 mm
Peso	2 kg
Lente longitud	162 mm
Dimensiones de la cabeza longitud	298 mm
Ampliación (múltiplo)	1,75
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla	Módulo LED
Bombilla intercambiable	no
Tipo de producto	Lámpara-lupa

Accesorios

Abrazadera de mesa para lámpara n.º 491521 / 1494 / 1496 Tipo	491670
Pie de mesa para lámpara - lupa n.º 491521	491660