

**Pies de rey con sujeción instantánea, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410625 150
GTIN	4045197203021
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante. Escala precisa, de alto contraste. Superficies lapeadas de precisión.

Descripción técnica

Embalaje	Caja estable
Longitud del pico	40 mm
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Lectura	0,05 mm
División	1/20 mm
División	1/128 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Técnica de medición	analógico
Material	Acero inoxidable

Todas las piezas	templado
Tabla de roscas	Tabla de pie de rey
Tipo de producto	Pie de rey universal

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/410625-150>