

**Pies de rey Nonio 1 / 20, Capacidad de medición: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410200 100
GTIN	4045197302106
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Tornillo de sujeción superior. Sin división en pulgadas.

Suministro:

Incluye tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Embalaje	Estuche
Lectura	0,05 mm
Longitud del pico	30 mm
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 100 mm
División	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	angular 2,2×1,0
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Sujeción	Tornillo de sujeción superior

Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tabla de roscas	Tabla de pie de rey
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200