

**Mahr****Pies de rey Nonio 1 / 50, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410251 300
GTIN	4059192001605
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Superficies de medición con lapeado de precisión.

**Sin** división en pulgadas.

**Partes opcionales:**

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

**Descripción técnica**

Embalaje	Estuche
Longitud del pico	64 mm
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Lectura	0,02 mm
División	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	plano
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm

Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300

## Accesorios

Caja de plástico Tipo MS300	412470 MS300
-----------------------------	--------------