

**HOLEX****Tornillo de banco alta presión sin plato giratorio, Anchura de mordazas: 135mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362075 135
GTIN	2050001760852
Clase de artículo	32E

**Descripción****Ejecución:**

- **Cuerpo de base y carro superior móvil de fundición nodular GGG 60, guías templadas y rectificadas.**
- **Amplificador de fuerza de funcionamiento mecánico-hidráulico con fuerza de sujeción preseleccionable de forma exacta.**
- **Husillo de alta presión sin mantenimiento y completamente encapsulado.**
- **De serie con mordazas de sujeción lisas, templadas y rectificadas.**
- **La parte inferior con ranuras longitudinales y transversales permite una alineación exacta y rápida del tensor en dirección longitudinal y transversal.**

**Leyenda:**

Mordazas intercambiables.

Ajuste rápido de la gama de sujeción.

Ajuste previo de la presión de sujeción.

**Aplicación:**

Para la sujeción absolutamente segura, sin vibraciones, con fuerzas de corte y de avance máximas. Sujeción rápida con manivela.

**Suministro:**

Incluye 1 par de mordazas de sujeción estriadas (parte trasera lisa), manivela.

**Partes opcionales:**

Mordazas intercambiables n.º 362076; 362077; 362079, plaquita de torneado n.º 362073.

**Descripción técnica**

Fuerza de sujeción	40 kN
Altura de asiento G $\pm 0,02$	72,5 mm
Gama de sujeción b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Altura de bocas C	39,6 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Tensor HD
Peso	39 kg
Gama de sujeción b III	144 - 220 mm
Altura del cuerpo base c	112 mm
Gama de sujeción b II	69 - 147 mm
L <sub>4</sub>	461 - 679 mm
Anchura de mordazas	135 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

## Accesorios

Placa giratoria para tornillo de banco Para anchura de mordazas 135 mm	362073 135
Mordaza de sujeción con ranuras longitudinales, el otro lado liso Para anchura de mordazas 135 mm	362076 135
Mordaza de sujeción ligeramente acanalada, el otro lado con ranuras longitudinales Para anchura de mordazas 135 mm	362077 135
Mordaza de sujeción con prismas, el otro lado con ranuras longitudinales Para anchura de mordazas 135 mm	362079 135
Placa giratoria para tornillo de banco Para anchura de mordazas 113 mm	362073 113