

Garant**Nivel de burbuja con imán conmutable, Longitud: 400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	467010 400
GTIN	4045197486837
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Perfil de aluminio anodizado estable. **Superficie de medición plana y prismática.** El **imán conmutable** actúa en superficies planas y, p. ej., **también en tubos.** Los visores sin cantos con efecto lupa ofrecen una vista sin distorsiones sobre las burbujas. Visor de cabeza vertical fácilmente legible desde arriba. **Margen de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m.**

Leyenda:

Interruptor magnético

Visión frontal de lectura

sin problemas desde prácticamente cualquier posición.

Descripción técnica

Longitud	400 mm
Número niveles de burbuja horizontales	1
Número niveles de burbuja verticales	1
Orificio de agarre	no
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Imán	Conectable
Tipo de producto	Nivel de burbuja

