



Pie de rey sin paralaje con varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	410640 150
GTIN	4045197304001
Clase de artículo	41Z

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante. Escala fina, de alto contraste; superficies de medición lapeadas de precisión. Nonio plano para **lectura sin paralaje**. Con tornillo de sujeción superior y varilla de profundidad redonda.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 150 mm
Longitud del pico	40 mm
Embalaje	caja estable
Calibración	A1
Lectura	0,05 mm
División	1/20 mm
División	1/128 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm

Escala cromada	sí
Ø varilla de profundidad	1,6 mm
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tabla de roscas	Tabla de pie de rey
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Tabla para pies de rey	412180
Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236