

**Pies de rey con sujeción instantánea, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410255 150
GTIN	4059192001575
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante. Escala precisa, de alto contraste. Superficies lapeadas de precisión.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 150 mm
Calibración	A1
Longitud del pico	40 mm
Embalaje	Caja estable
Lectura	0,05 mm
División	1/20 mm
División	1/128 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm

Sujeción	Sujeción instantánea
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Tabla para pies de rey	412180
Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500