

**Pies de rey Nonio 1 / 20, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410200 200
GTIN	4045197519269
Clase de artículo	41Z

**Descripción****Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Tornillo de sujeción superior.

**Suministro:**

Incluye tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

**Descripción técnica**

Embalaje	Estuche
Longitud del pico	50 mm
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Calibración	A1
Lectura	0,05 mm
División	1/20 mm
División	1/128 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm

Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tabla de roscas	Tabla de pie de rey
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200