

**Pies de rey Nonio 1 / 20, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 410200 300 |
| GTIN | 4045197519207 |
| Clase de artículo | 41Z |

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Tornillo de sujeción superior.

Suministro:

Incluye tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Lectura | 0,05 mm |
| Calibración | A1 |
| Embalaje | Estuche |
| Capacidad de medición | 0 - 300 mm |
| Longitud del pico | 64 mm |
| División | 1/20 mm |
| División | 1/128 pul |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Norma | ISO 13385 |
| Varilla de profundidad | angular 4,7×1,8 |
| Varilla de profundidad existente | sí |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,08 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior |
| Técnica de medición | analógico |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Tabla de roscas | Tabla de pie de rey |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm | 021000 300 |
| Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm | 021010 300 |

Accesorios

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Caja de plástico Tipo MS300 | 412470 MS300 |
|-----------------------------|--------------|