

**Mitutoyo****Pies de rey, Capacidad de medición: 150HMmm**

## Datos de pedido

Número de pedido	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Clase de artículo	44A

## Descripción

### Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

**Sin** división en pulgadas.

Superficies de medición con rectificado de precisión. Con superficies de **metal duro**.

### Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

## Descripción técnica

Longitud del pico	40 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Calibración	A1
Longitud puntas en cruz	17 mm
Lectura	0,05 mm
Superficie de medición	Superficies de medición refrentadas de metal duro
Embalaje	Estuche
División	1/20 mm
Norma	ISO 13385

Peso	145 g
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Escala cromada	sí
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Guía	Guías elevadas
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

## Accesorios

Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120
Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500
Tornillo de sujeción M2,6	410410