

HOLEX**Pies de rey Nonio 1 / 50 con varilla profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	410205 150
GTIN	4045197202949
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Tornillo de sujeción superior.

Suministro:

Incluye tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Calibración	A1
Embalaje	Estuche
Lectura	0,02 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Longitud del pico	40 mm
División	1/50 mm
División	1/1000 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Varilla de profundidad existente	sí

Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tabla de roscas	Tabla de pie de rey
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500
--	--------