

**PLANOLITH****Par de cabezales móviles, calidad 1, modelo pesado, Altura de puntos: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431710 150
GTIN	2050001039149
Clase de artículo	46H

**Descripción****Ejecución:**

De hierro fundido especial sólido con una resistencia al desgaste especialmente elevada. Un cabezal móvil con pinola fija, un cabezal móvil con pinola móvil axial. Ajuste de la pinola con palanca. Con insertos prismáticos templados.

**Precisión:**

Calidad 1, precisión de eje  $\pm 0,008$  mm.

**Nota:**

Tenga en cuenta que el suministro es **a portes debidos**. Otras alturas de punta por solicitud.

**Descripción técnica**

Peso por dos unidades	28 kg
Longitud por par	360 mm
Anchura	120 mm
Resistencia al esfuerzo máxima	75 kg
Altura de puntos	150 mm
Prismas para $\varnothing$ de árbol	10 - 50 mm
Asiento pínola	CM2

Precisión axial	±0,008 mm
Calidad	1
Tipo de producto	Cabezal móvil