

PLANOLITH**Par de cabezales móviles, calidad 1, modelo pesado, Altura de puntos: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431710 200
GTIN	2050001039156
Clase de artículo	46H

Descripción**Ejecución:**

De hierro fundido especial sólido con una resistencia al desgaste especialmente elevada. Un cabezal móvil con pinola fija, un cabezal móvil con pinola móvil axial. Ajuste de la pinola con palanca. Con insertos prismáticos templados.

Precisión:

Calidad 1, precisión de eje $\pm 0,008$ mm.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es **a portes debidos**. Otras alturas de punta por solicitud.

Descripción técnica

Asiento pinola	CM2
Prismas para \varnothing de árbol	10 - 50 mm
Longitud por par	390 mm
Altura de puntos	200 mm
Anchura	120 mm
Peso por dos unidades	33 kg
Resistencia al esfuerzo máxima	75 kg

Precisión axial	±0,008 mm
Calidad	1
Tipo de producto	Cabezal móvil