

**Nivel de burbuja de metal ligero con imán, Longitud: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	467345 800
GTIN	4007368115267
Clase de artículo	46M

**Descripción****Ejecución:**

Perfil de aluminio estable con recubrimiento de polvo con superficies de medición fresadas.

- **Burbujas circulares con efecto lupa.**
- **Con sistema magnético fuerte.**

**Descripción técnica**

Longitud	800 mm
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Límite de error en la medición por encima de la cabeza	0,5 mm/m
Tipo de producto	Nivel de burbuja