

**Nivel de burbuja de metal ligero con imán e inclinómetro, Longitud: 500 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	467350 500
GTIN	4007368089650
Clase de artículo	46M

Descripción**Ejecución:**

Perfil de aluminio estable con recubrimiento de polvo con superficies de medición fresadas.

- **Burbujas circulares con efecto lupa.**
- **Con sistema magnético fuerte.**

Con burbuja giratoria adicional (% y grados).

Límite de error en posición normal: 0,5 mm/m

Límite de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m

Descripción técnica

Longitud	500 mm
Límite de error en la medición por encima de la cabeza	0,5 mm/m
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Tipo de producto	Nivel de burbuja

Servicios

Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
-------------------------------------	--------