

PLANOLITH**Placa de roca dura Precisión 00, Longitudxanchura: 630X630mm****Datos de pedido**

Número de pedido	430400 630X630
GTIN	2050001042637
Clase de artículo	46H

Descripción**Ejecución:**

Granito natural especialmente seleccionado.

- **Libre de fallos, estructura homogénea.**
- **Resistente a la torsión y a la flexión.**
- **Completamente resistente a la corrosión y al ácido, conductibilidad térmica reducida.**
- **Mecanizado microfino de la superficie (lapeado con diamante). Se cumplen las tolerancias permitidas.**
- **Bordes exteriores claramente rectificadas de precisión.**
- **Para un almacenamiento estático se han incorporado a la parte inferior puntos de apoyo (insertos esféricos de acero).**
- **Más duro que el acero templado (6 - 7 según la escala de Mohs), no magnético ni conductor de electricidad.**

Precisión:

La fabricación final y el control tienen lugar en zonas climatizadas dirigidas por ordenador. Los medios de medición utilizados garantizan la conexión exacta a laboratorios de calibración nacionales e internacionales.

DIN 876/00, lapeado fino de precisión por diamante para laboratorios de metrología.

Suministro:

Incluido certificado de prueba, embalaje de transporte. Incluye insertos esféricos de acero.

Nota:

A petición: Insertos de rosca de acero inoxidable, soportes de ranura en T de acero (para n.º 430190 no es posible utilizar soportes de ranura en T de acero), precisión 000, otras medidas, dimensiones intermedias. Suministro a portes debidos.

Descripción técnica

Planeidad	0,003 mm
-----------	----------

Espesor	70 mm
Peso	83 kg
Cantidad de insertos esféricos de acero	3
Norma	DIN 876
Precisión	00 mm
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Placas de medición

Accesorios

Base de armario para tamaño de plaquita longitud×anchura 630X630 mm	431050 630X630
Base para tamaño de plaquita longitud×anchura 630X630 mm	431000 630X630