

PLANOLITH**Barras de medición, precisión 00, Longitud: 500mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 431810 500 |
| GTIN | 2050001045850 |
| Clase de artículo | 46H |

Descripción**Ejecución:**

ver n.º 430400. A partir de longitud de 1000 mm con mangos. Los dos cantos elevados están lapeados de precisión por diamante, uniformes y paralelos uno frente a otro.

Aplicación:

Para control de linealidad y paralelismo, para fines de trazado.

Suministro:

Incluido embalaje de transporte.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es **a portes debidos**. Barras de medición hasta 4000 mm de longitud a petición.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Paralelismo | 0,0015 mm |
| Altura | 90 mm |
| Longitud | 500 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Peso | 6 kg |
| Norma | Norma de fábrica |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante |
| Tipo de producto | Placas de medición |

