



Tornillo de banco de alta presión sin placa giratoria, Anchura de mordazas: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	362250 125
GTIN	4250364400206
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

- El cuerpo de base con ranura transversal y longitudinal permite una alineación exacta y rápida de las mordazas de fijación en dirección longitudinal y transversal.
- Husillo de alta presión sin mantenimiento con presión estática constante gracias al amplificador de fuerza resistente al desgaste, de forma puramente mecánica.
- Fundición esferoidal de alta calidad, superficie de asiento de la pieza de trabajo templada, rectificadas, así como vías de guiado rectificadas.
- Se puede preseleccionar la presión de sujeción deseada: Se puede preseleccionar la presión de sujeción deseada: sin alta presión en la posición 0. Las pruebas de larga duración dieron como resultado que el amplificador de fuerza soporta 1 millón de carreras de trabajo sin sufrir daños.
- Sin debilitación de la fuerza de apriete. Alineación rápida con 2 tuercas correderas en ranura de ajuste sueltas en la ranura realizada con precisión en la mordaza.
- Mordazas intercambiables, templadas y rectificadas (con ranuras longitudinales y transversales).
- Tolerancia de altura – 0,03 mm.

Aplicación:

- Para la sujeción absolutamente segura, sin vibraciones, fuerzas de corte y avance máximas.
- La altura de asiento igual permite un trabajo racional con varios tornillos de banco unos junto a otros.
- Apriete mediante manivela. Con poca aplicación de fuerza corporal se consiguen fuerzas de apriete elevadas mediante máx. 2 vueltas de husillo.

Suministro:

Incluye 4 bridas de sujeción, 1 par de mordazas de sujeción estriadas, manivela.

Descripción técnica

Código de colores para los accesorios adecuados	Allmatic-HD
Gama de sujeción b I	0 - 102 mm
L ₄	507 - 709 mm
Altura del cuerpo base c	120 mm
Peso	30 kg
Gama de sujeción b II	98 - 202 mm
Fuerza de sujeción	40 kN
Anchura de mordazas	125 mm
Altura de bocas C	40 mm
Altura de asiento G -0,05	78 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Manivela Para anchura de mordazas 125/160 mm	360810 125/160
Par de bocas de apriete hacia abajo Para anchura de mordazas 125 mm	362460 125
Par de bocas de sujeción con ranuras longitudinales y transversales Para anchura de mordazas 125 mm	362400 125
Par de bocas de sujeción, lisas Para anchura de mordazas 125 mm	362420 125
Par de bocas de sujeción con superficie de apoyo escalonada Para anchura de mordazas 125 mm	362560 125
Par de bocas de base blandas Para anchura de mordazas 125 mm	362520 125
Par de bocas de hoja de ballesta Para anchura de mordazas 125 mm	362600 125
Par de bocas prismáticas Para anchura de mordazas 125 mm	362500 125

Par de hojas de ballesta de recambio Para anchura de mordazas 125 mm

362620 125

Juego de bridas de sujeción 2 piezas Para anchura de mordazas 125/160 mm

360750 125/160