



## Tornillo de banco de alta presión sin placa giratoria, Anchura de mordazas: 160mm



### Datos de pedido

Número de pedido	362250 160
GTIN	4250364400220
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Ejecución:

- El cuerpo de base con ranura transversal y longitudinal permite una alineación exacta y rápida de las mordazas de fijación en dirección longitudinal y transversal.
- Husillo de alta presión sin mantenimiento con presión estática constante gracias al amplificador de fuerza resistente al desgaste, de forma puramente mecánica.
- Fundición esferoidal de alta calidad, superficie de asiento de la pieza de trabajo templada, rectificadas, así como vías de guiado rectificadas.
- Se puede preseleccionar la presión de sujeción deseada: Se puede preseleccionar la presión de sujeción deseada: sin alta presión en la posición 0. Las pruebas de larga duración dieron como resultado que el amplificador de fuerza soporta 1 millón de carreras de trabajo sin sufrir daños.
- Sin debilitación de la fuerza de apriete. Alineación rápida con 2 tuercas correderas en ranura de ajuste sueltas en la ranura realizada con precisión en la mordaza.
- Mordazas intercambiables, templadas y rectificadas (con ranuras longitudinales y transversales).
- Tolerancia de altura – 0,03 mm.

#### Aplicación:

- Para la sujeción absolutamente segura, sin vibraciones, fuerzas de corte y avance máximas.
- La altura de asiento igual permite un trabajo racional con varios tornillos de banco unos junto a otros.
- Apriete mediante manivela. Con poca aplicación de fuerza corporal se consiguen fuerzas de apriete elevadas mediante máx. 2 vueltas de husillo.

#### Suministro:

Incluye 4 bridas de sujeción, 1 par de mordazas de sujeción estriadas, manivela.

## Descripción técnica

Gama de sujeción b I	0 - 152 mm
L <sub>4</sub>	613 - 915 mm
Altura de asiento G -0,05	85 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Allmatic-HD
Peso	60 kg
Fuerza de sujeción	60 kN
Altura de bocas C	50 mm
Altura del cuerpo base c	137 mm
Gama de sujeción b II	147 - 302 mm
Anchura de mordazas	160 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

## Accesorios

Par de bocas prismáticas Para anchura de mordazas 160 mm	362500 160
Par de bocas de hoja de ballesta Para anchura de mordazas 160 mm	362600 160
Par de hojas de ballesta de recambio Para anchura de mordazas 160 mm	362620 160
Par de bocas de apriete hacia abajo Para anchura de mordazas 160 mm	362460 160
Par de bocas de sujeción, lisas Para anchura de mordazas 160 mm	362420 160
Par de bocas de base blandas Para anchura de mordazas 160 mm	362520 160
Manivela Para anchura de mordazas 125/160 mm	360810 125/160
Juego de bridas de sujeción 2 piezas Para anchura de mordazas 125/160 mm	360750 125/160

Par de bocas de sujeción con ranuras longitudinales y transversales Para anchura de mordazas 160 mm

---

362400 160