



Transportador de ángulos Winkeltronic, resolución 0,1 grado, Longitud: 400mm



Datos de pedido

Número de pedido	467540 400
GTIN	4016054102320
Clase de artículo	46R

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de ángulos con indicación precisa del ángulo de abertura del brazo de medición móvil. Con nivel de burbuja horizontal y vertical integrado. Botón de espera para mantener los valores de medición. Posibilidad de puesta a cero de la indicación en cualquier posición.

Suministro:

Incluye 4 pilas n.º 081561 tamaño LR6, estuche.

Descripción técnica

Incremento numérico	0,1 grados
Longitud	400 mm
Capacidad de medición	0 - 200 grados
Cantidad de pilas contenidas	4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6

Límite de error	0,2 grados
Suministro de energía	con pilas
Calibración	H2
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Nivel de burbuja

Servicios

Calibración Nivel de burbuja para ejes / inclinómetro electrónico Precisión 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------