

**PLANOLITH****Barras de medición, precisión 00 Construcción ligera, Longitud: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431825 1000
GTIN	2050001949875
Clase de artículo	46H

**Descripción****Ejecución:**

ver n.º 430400. A partir de longitud de 1000 mm con mangos. Los dos cantos elevados están lapeados de precisión por diamante, uniformes y paralelos uno frente a otro. Construcción ligera **especial** sin pérdidas de precisión.

**Aplicación:**

Para control de linealidad y paralelismo, para fines de trazado.

**Suministro:**

Incluido embalaje de transporte.

**Nota:**

Tenga en cuenta que el suministro es **a portes debidos**. Barras de medición hasta 4000 mm de longitud a petición.

**Descripción técnica**

Asas	sí
Paralelismo	0,002 mm
Longitud	1000 mm
Anchura	56 mm
Altura	160 mm
Peso	19 kg
Norma	Norma de fábrica
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante

Tipo de producto

Placas de medición