

**KARL DEUTSCH****Instrumento de medición del grosor de la pared y de la velocidad del sonido (sin palpador), Tipo: 1076B****Datos de pedido**

Número de pedido	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Clase de artículo	49G

**Descripción****Ejecución:**

Instrumento pequeño y manejable de medición del grosor de paredes por ultrasonidos, con reconocimiento automático del palpador. **Materiales que se pueden someter a prueba: todos los materiales conductores del sonido, como acero, hierro, metales no férricos, plásticos, vidrio, cerámica, etc.** Medición de grosores de pared y de velocidad del sonido en un solo aparato.

- **Manejo cómodo para el usuario, texto legible (multilingüe).**
- **Modos de indicación variables para la adaptación óptima a la tarea de medición: – Indicación estándar – Valor diferencial – Valor mínimo**

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Suministro:**

Incluye maleta de transporte, acoplador (100 ml), 2 pilas n.º 081561 tam. LR3 y certificado de calibración.

**Partes opcionales:**

Alcance de medición hasta 400 mm a petición.

**Nota:**

Variantes con memoria de datos, salida de datos y SW estadístico o para la medición del grosor de pared en materiales revestidos a petición.

## Descripción técnica

Indicador del estado de las pilas	óptico y acústico
Anchura	81 mm
Alcance de medición de la velocidad del sonido	100 - 19999 m/s
Longitud	131 mm
Altura	32 mm
Alcance de medición del grosor de pared	ver palpador n.º 496954
Peso pilas incluidas sin protección de la carcasa	175 g
Lectura	0,01 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Clase de protección IP	IP 54
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Aparato de medición de espesor de pared

## Accesorios

Juego de láminas protectoras 10 piezas Tipo PB4	496957 PB4
Palpador Tipo PB10	496954 PB10
Palpador Tipo PB4	496954 PB4
Casquillo para asir para el palpador PB Tipo PB10	496956 PB10
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
Casquillo para asir para el palpador PB Tipo PB4	496956 PB4

Líquido acoplador ECHOTRACE Contenido 500 ml

496958 500