

**Garant****Módulo de sujeción fijo, para tipo: 0****Datos de pedido**

Número de pedido	361105 0
GTIN	4045197848932
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105 – 361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123 – 361137.

**Idóneo para:**

Guías base n.º 361115, husillo n.º 361119 y mordazas intercambiables n.º 361123 – 361138.

**Partes opcionales:**

Destornillador hexagonal con mango transversal n.º 627424 tam.5 y llave dinamométrica n.º 656050 tam.120.

**Nota:**

Para los tornillos de fijación se requiere un inserto para destornilladores de 6 caras (tipo 0 = SW8, tipo 1, 1S+2 = SW10).

Para los seguros de husillo necesita un inserto para destornillador SW5.

**Descripción técnica**

Anchura B	100 mm
-----------	--------

H <sub>1</sub>	85 mm
Longitud L	100 mm
Peso	4,5 kg
Altura H	108 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Serie	Xpent
Tipo de producto	Elemento de sujeción