

Garant**Husillo, Tipo: TR14****Datos de pedido**

Número de pedido	361119 TR14
GTIN	4045197848987
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Husillo trapecoidal para una transmisión de fuerza óptima.

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105 – 361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123 – 361137.

Aplicación:

TR14 y TR16 **para sujeción exterior**, TR14I y TR16I **para sujeción interior**.

Idóneo para:

Módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Partes opcionales:

Prolongaciones de husillo n.º 361120, llave dinamométrica n.º 656050 120. Inserto para destornilladores de 6 caras n.º 643329 8.

Nota:

Piezas de repuesto para husillos n.º 361176, 361177 y 361178.

Descripción técnica

SW ₁	8
SW ₂	27
Longitud L	201,1 mm
Ø exterior D	34 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0

Serie	Xpent
Tipo de producto	Husillo

Accesorios

Anclaje del husillo Xpent Tipo 0	361176 0
Tuerca Xpent Tipo 0	361177 0
Tuerca de husillo Xpent, completa con anillo Tipo 0	361178 0