

Garant**Mordaza intercambiable para módulos de sujeción torneados fijo, para tipo: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	361126 100
GTIN	4045197849076
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Revestido, templado y rectificado.

Aplicación:

Para el asiento de las mordazas suplementarias n.º 361140 – 361150.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Absolutamente necesario en el caso de módulos de sujeción girados 180°.

Descripción técnica

Anchura de bocas b	100 mm
Altura h ₁	20 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Longitud de mordazas l	60 mm
Altura de bocas C	40 mm

Longitud l_1	43,5 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco