

Garant**Mordaza intercambiable pendular, para tipo: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	361127 100
GTIN	4045197849083
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Revestido, templado y rectificado.

Aplicación:

Para el alojamiento de las mordazas suplementarias n.º 361140 – 361149.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Recomendación de montaje en **módulo de sujeción fijo**.

Contraboca adecuada n.º 361125.

Descripción técnica

Adecuado para el código de color	Xpent0
Longitud de mordazas l	60 mm
Ángulo del péndulo	15 grados
Anchura de bocas b	100 mm
Altura h ₁	20 mm

Altura de bocas C	40 mm
Longitud l_1	12 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco