

Garant**Boca superpuesta de agarre fijo, para tipo: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	361128 100
GTIN	4045197849090
Clase de artículo	310

Descripción**Aplicación:**

Para el asiento de insertos de agarre n.º 361160 7 y 361238 – 361250. Sirve para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Idóneo para:

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Descripción técnica

Longitud l_1	33 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Altura de bocas C	35 mm
Altura h_1	35 mm
Anchura de bocas b	100 mm
Longitud de mordazas l	70 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

