

Garant**Boca superpuesta de agarre pendular, para tipo: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	361129 100
GTIN	4045197849106
Clase de artículo	310

Descripción**Aplicación:**

Para el asiento de insertos de agarre n.º 361160 7 y 361238 – 361250. Sirve para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Recomendación de montaje en **módulo de sujeción fijo**.

Contraboca adecuada n.º 361128.

Descripción técnica

Adecuado para el código de color	Xpent0
Longitud de mordazas l	70 mm
Altura de bocas C	35 mm
Longitud l ₁	33 mm
Anchura de bocas b	100 mm

Ángulo del péndulo	30 grados
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco